

Conector dentado para tubos RTU-PK-4/4

Número de referência: 4806

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	3.4 mm
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 6 mm
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão