

Lubrificante
MS6N-LOE
Número de referência: 527675

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Proteção da bacia	Proteção da bacia plástica Integrado como bacia metálica
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	50 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2500 l/min...7200 l/min
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido