

# Flange do motor EAMF-A-44A/B-70A

Número de referência: 529943

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	150 g
Código da interface, Motor in	70A
Código da interface, caixa de acoplamento	44A 44B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS