

# Suporte de retenção CPE14-H5-SET

Número de referência: 544395

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	1.2 Nm
Peso do produto	28 g
Tipo de montagem	Aparafusar
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do suporte de retenção	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço Galvanizado