

Conjunto de foles DADB-V6-32-S126-175

Número de referência: 553275

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	38 mm
Tamanho	32
Faixa de curso	126 mm...175 mm
Extensão da biela	61 mm
Desenho	Redondo
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conjunto de foles Com escape de ar canalizado
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Resistência ao meio	Poeiras Aparas Óleos Lubrificante Gasolina
Nível de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	52 g
Tipo de montagem	Empurra Com pino filetado
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material das peças do adaptador	Reforçado com PA
Material de vedações	NBR
Material dos foles	NBR
Material do pino roscado	Aço inoxidável de liga alta