

Bloco do coletor VABM-B10-20E-N38-2-P3

Número de referência: 576453

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	22 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	449 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	3/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada