

Atuador linear do fuso de esferas ELGA-BS-KF-80-400-0H-20P-ML

Número de referência: 8041832

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	400 mm
Tamanho	80
Curso reserva	0 mm
Diâmetro do fuso	15 mm
Passo do fuso	20 mm/r
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Eixo linear eletromecânico Com fuso de esferas
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de fuso	Fuso de esferas
Princípio de medição do medidor de potência linear	Incremental
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade rotacional máx.	3000 1/min
Velocidade máxima	1 m/s
Precisão de repetição	±0,02 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
2º momento da área Iy	310000 mm ⁴
2º momento da área Iz	977000 mm ⁴
Torque sem carga na velocidade de deslocamento máxima	0.6 Nm
Torque sem carga na velocidade de deslocamento mínima	0.35 Nm
Força máx. Fy	2500 N
Força máx. Fz	3050 N
Força "Fy" máxima eixo total	2500 N
Força "Fz" máxima eixo total	3050 N
Fy com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva da guia)	9200 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	11224 N
Mx torque máximo	36 Nm

Característica	Valor
Torque máx. My	228 Nm
Torque máx. Mz	228 Nm
Binário máximo "Mx" eixo total	36 Nm
Binário máximo "My" eixo total	228 Nm
Binário máximo "MZ" eixo total	228 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	132 Nm
My com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva da guia)	839 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspetiva do guia)	839 Nm
Distância entre a superfície do guia e o centro do guia	60 mm
Força radial máx. no eixo do atuador	250 N
Força de alimentação máx. Fx	1600 N
Momento torcional da inércia It	67300 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	0.346 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.1013 kgcm ²
Momento de inércia JO	0.097 kgcm ²
Alimentação constante	20 mm/r
Vida útil de referência	5000 km
Mobilidade da carga	1370 g
Peso adicional por curso de 10 mm	46.5 g
Desvio dinâmico (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, 0,5 mm no máximo
Deformação estática (carga em paralisação)	0,1% do comprimento do eixo
Material dos tampões finais	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material do perfil	Liga de alumínio forjada Anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da fita da tampa	Fita de aço inoxidável
Material da tampa do atuador	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da guia da calha	Aço
Material do trilho do guia	Aço
Material da calha	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço