

Conjunto do adaptador DHAA-G-R3-25-B19-32

Número de referência: 8079196

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	65 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Material da placa do adaptador	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado