Amortecedor
DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Número de referência: 8161535



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Curso	25 mm
Amortecimento	Auto-ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	1 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.3 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Curso do amortecimento	25 mm
Força de paragem máx.	6000 N
Absorção de energia máx. por curso	220 J
Consumo máx. de energia por hora	180000 J
Energia residual máxima	2 J
Força de reposição	150 N
Força de inserção mín.	480 N
Peso do produto	1050 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço galvanizado
Material da biela	Aço de alta liga
Material da porca	Aço, galvanizado