


# Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Número de referência: 8216605

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	145
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 100 %
Nível de proteção	IP69K
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	2216 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	50 Nm
Peso do produto	11600 g
Código da interface, atuador	C80-19
Código da interface, Motor in	138C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS