

# Racord rapid QSM-B-M7-4-I-20

Cod: 130912

Produs in retragere de pe piata

FESTO

filet exterior cu priza hexagonala interna.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
deschidere nominala	2,3 mm
tip de etansare la fusul cu insurubare	inel de etansare
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	20
structura constructiva	principiu Push-Pull
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	2 Nm
greutate produs	6 g
racord pneumatic 1	filet exterior M7
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 4 mm
culoarea inelului de slabire	albastru
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat