


závitová L-rýchlospojka LCKN-1/4-PK-4

číslo dielca: 165000

FESTO

nastaviteľná 360°, s tesniacim krúžkom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,6 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,9 ... 16 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Moderate corrosion stress
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom