


Konstrukčná zostava adaptéra DHAA-G-E19-32-B24-28

Číslo dielu: 8150924

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Hmotnosť výrobku	210 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál strediacich kolíkov	Oceľ