

Spojka
EAMD-42-40-16-16X25-U
Číslo dielu: 8203726

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	16 s
Upínací priemer 2	16 s
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	40 s...40 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min...6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...-25 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	38 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	194 g...194 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS