

Utični priključak NPQP-D-R14-Q10-FD-P10

Broj artikla: 133047

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 6,2 mm |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 7 g |
| Vrsta pričvršćenja | External hexagon A/F 19 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |