

# T utični priključak QST3-1/4-5/16-3/16-U

Broj artikla: 153801

FESTO

Orijentacija 360°, 4 izlaza.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 3,9 mm   |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Presvlaka  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip  |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar   |
| Maritime classification                             | see certificate  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                           |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress   |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C  |
| Maks. pritezni moment                               | 14 Nm  |
| Težina proizvoda                                    | 32 g   |
| Broj izlaza   | 4  |
| Broj dovodnih kablova                               | 1  |
| Pneumatski priključak 1                             | Male thread 1/4 NPT  |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 3/16"<br>za crevo spoljašnjeg prečnika 5/32" |
| Boja obruča   | sivo   |
| Material of threaded plug                           | Mesing niklovan  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost  |
| Material housing                                    | PBT  |
| Material release ring                               | POM  |
| Material of tubing seal                             | NBR  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući  |