


Prirubno pričvršćenje FNC-40

Broj artikla: 174377

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Odgovara standardu	ISO 15552 (dosad takode VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	291 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	Čelik pocinkovano
Material screws	Čelik pocinkovano