

Manometar MA-40-10-G1/4-EN

Broj dela: 183900

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nominalna veličina manometara	40
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	2,5
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	ABS
Materijal providne ploče	PS

Karakteristika	Vrednost
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	70 g
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dupla skala bar (spolja) psi (unutra)