

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-2-PK

Broj dela: 189206

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zapremina	0.188 cm ³
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Vakuumski priključak bočno
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 2
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pričvršćenje usisnika	Prečnik 4 mm
Vakuumski priključak	PK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR Čelik
Materijal držača	Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik