

Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HB-3-PK

Broj dela: 189208

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.313 cm ³ |
| Ugradni položaj | vertikalno |
| Dizajn | Vakuumski priključak bočno |
| Raspored držača vakuum hvataljke | Veličina 3 |
| Radni medij | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 27 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem |
| Pričvršćenje usisnika | M4 |
| Vakuumski priključak | PK-4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR Čelik |
| Materijal držača | Aluminijum Mesing, niklovani POM Oplemenjeni čelik visokolegirani čelik |