


Blok podnožja MHP2-PR10-5

Broj artikla: 525126

FESTO

za poluspoiničke ventile MHP2-...-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	597 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 5	M7
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje