

# Utični konektor QB-1/2T-3/8-U

Broj artikla: 564804

FESTO

sa redukcijom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	0,315 "
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	5
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,571 oz
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/2"
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući