


Priključna letvica VABM-L1-10AS-M5-2

Broj dela: 566522

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	10.5 mm
Maks. broj mesta za ventile	16
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu	1.5 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.45 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	3 Nm
Težina proizvoda	26 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak: 5	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada