

# Priključna letva VABM-L1-14G-G14-4-GR

Broj artikla: 573489

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost                        |
|--|---------------------------------|
| Mera mreže                                   | 16 mm                           |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno                     |
| Maks. broj ventilskih mesta                  | 4                               |
| Dozvola                                      | c UL us - Recognized (OL)       |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura ležaja                           | -20 ... 60 °C                   |
| Težina proizvoda                             | 879 g                           |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | M5                              |
| Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84 | M5                              |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 3                      | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 5                      | G1/4                            |
| Materijal - napomena                         | RoHS komfornost                 |
| Material manifold                            | Aluminijumska legura za kovanje |