

Brzi navojni spoj CK-1/8-PK-3-KU

Broj artikla: 6253

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2,4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivna ivica
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,25 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost