


# Nastavak kolenasti GCK-1/4-PK-6-KU

Broj dela: 6270

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4.9 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	L-oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim $\varnothing$ 8 mm za utični nastavak unutrašnjeg $\varnothing$ 6 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	POM
Materijal navojnog rukavca	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen