

Blok podnožja VABM-B10-25E-N12-7-P3

Broj artikla: 8026293

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	7
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1.896 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje