

Napojna ploča VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Broj artikla: 8026435

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment | 6 Nm |
| Težina proizvoda | 121 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material supply plate | Aluminijumski odlivak |