


Ploča za povezivanje VABV-S1-2SB-G12

Broj artikla: 8029814

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	59 mm
Odzračna funkcija	Via throttle plate
Zasnovano na normi	ISO 5599-1
Maks. broj ventilskih mesta	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Pogodno za vakuum	Da
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	670 g
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak