


Aksijalni komplet EAMM-A-L27-57AA

Broj artikla: 8063449

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	1,6 Nm
Težina proizvoda	217 g
Interface code, actuator	L27
Interface code, motor in	57AA
Materijal - napomena	RoHS komfornost