


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L27-60G

Broj dela: 8063455

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	2 Nm
Težina proizvoda	362 g
Kod interfejsa aktuatora	L27
Kod interfejsa motora In	60G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen