


Aksijalni komplet EAMM-A-N80-115GA

Broj artikla: 8063615

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	47 Nm
Težina proizvoda	2.212 g
Interface code, actuator	N80
Interface code, motor in	115GA
Materijal - napomena	RoHS komfornost