

rack and pinion axis

EHHM-80-RP- -

Broj artikla: 8068233

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	250 ... 2.500 mm
Veličina	80
Širina	411 mm
Visina	245 mm
Dužina	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Vrsta pogona	Right-angle servo gear unit
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul With gear rack
Vođica	Recirculating roller bearing guide
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Pogonski pritisak	6 bar
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	10 ... 40 °C
Maks. stepen delovanja	96 %
Materijal - napomena	RoHS komfornost