

Spojnica EAMC-56-58-20-22

Broj dela: 8134825

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	20 mm
Prihvatni prečnik 2	22 mm
Veličina konstrukcije	56
Nominalna dužina	58 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	129 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	60 Nm
Težina proizvoda	281 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen