

Ugaoni komplet EHAM-AK-E24-80-E24-80-MR-S

Broj dela: 8240707

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Ugradni položaj	desno
Dizajn	Standardna varijanta
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Težina proizvoda	2580 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	Aluminijum, eloksirani
Materijal vijaka	Čelik
Materijal centrirajućih elemenata	visokolegirani čelik