


# ชุดต่อ EAMM-A-R27-67A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1456619

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	280 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	R27
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	67A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS