

ชุดเบลโล EADB-V2-80-S101-200

หมายเลขชิ้นส่วน: 1489407

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก ๘ | 93 mm |
| ขนาด | 80 |
| ช่วงยก | 101 mm...200 mm |
| การต่อก้านลูกสูบ | 68 mm |
| ออกแบบ | ทรงกลม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | Protective bellows kit พร้อมช่องระบายอากาศ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความต้านทานของสื่อ | ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไฮมัน น้ำมันเบนซิน |
| ระดับการป้องกัน | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| การเคลื่อนที่มวล | 130 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 327 g |
| ประเภทของรัด | เลื่อนได้ ด้วยหมุดเกลียว |
| พอร์ทลม | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ชิ้นส่วนตัดแปลงวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์ |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุสุบลม | NBR |
| สกรูตัววัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |