

ยางดุกับหัวยึด ESH-HB-3-PK

หมายเลขชิ้นส่วน: 189208

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ปริมาณ | 0.313 cm ³ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง |
| การจัดวางถ้วยดูด | ขนาด3 |
| สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 27 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน |
| สิ่งที่แนบมาดูด | M4 |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ | PK-4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลวัสดุ | NBR เหล็ก |
| ผู้ถือวัสดุ | อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |