

# ยางดุกับหัวยึด ESH-HB-5-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 189211

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	1.921 cm <sup>3</sup>
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านข้าง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	91 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
สิ่งที่แนบมาดูด	M10
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิกเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง