

ยางดุกับหัวยึด ESH-HC-5-G

หมายเลขชิ้นส่วน: 189221

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถ้วยดูดชุดเซยความสูง	10 mm
ปริมาณ	3.327 cm ³
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน พร้อมชุดเซยส่วนสูง
การจัดวางถ้วยดูด	ขนาด5
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	112 g
ประเภทของรัด	พร้อมน็อตล็อค
สิ่งที่แนบมาชุด	M10
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ทองเหลืองชุบนิเกิล ปอม เหล็กตัด เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง