

ข้อต่อท่อแบบหางปลาไหล N-3/8-P-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 3608

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปอร์ต | 4.5 mm |
| ประเภทของซิลอนเดี่ยวชั้นเกลียว | แหวนปิดผนึก |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.95 bar...16 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดกระชับสูงสุด | 15 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 9 g |
| ข้อต่อลม 1 | เกลียวนอก G3/8 |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อลมด้านใน Ø 6 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมไนโคซ |