

# ชุดเบรลโล DADB-V6-32-S126-175

หมายเลขชิ้นส่วน: 553275

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| นอก Ø                                  | 38 mm  |
| ขนาด                                   | 32   |
| ช่วงยก                                 | 126 mm...175 mm                                |
| การต่อก้านลูกสูบ                       | 61 mm  |
| ออกแบบ                                 | ทรงกลม   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | Protective bellows kit<br>พร้อมช่องระบายอากาศ  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| ความต้านทานของสื่อ                     | ฝุ่น<br>ซีป<br>น้ำมัน<br>ไขมัน<br>น้ำมันเบนซิน |
| ระดับการป้องกัน                        | IP54   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 52 g   |
| ประเภทของรัด                           | เลื่อนได้<br>ด้วยหมุดเกลียว                    |
| พอร์ทลม                                | G1/8   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ชิ้นส่วนตัดแปลงวัสดุ                   | เสริมแรง PA                                    |
| ซีลวัสดุ                               | NBR  |
| วัสดุสลัสม                             | NBR  |
| สกรูตัววัสดุ                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |