

ชุดเบรลโล DADB-V6-50-S51-125

หมายเลขชิ้นส่วน: 553313

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก ๘	57 mm
ขนาด	50
ช่วงยก	51 mm...125 mm
การต่อก้านลูกสูบ	46 mm
ออกแบบ	ทรงกลม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	Protective bellows kit พร้อมช่องระบายอากาศ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความต้านทานของสื่อ	ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน
ระดับการป้องกัน	IP54
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	91 g
ประเภทของรัด	เลื่อนได้ ด้วยหมุดเกลียว
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ชิ้นส่วนตัดแปลงวัสดุ	เสริมแรง PA
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสลิม	NBR
สกรูตัววัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง