

ชุดเบรลโล DADB-V6-63-S126-175

หมายเลขชิ้นส่วน: 553335

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 57 mm |
| ขนาด | 63 |
| ช่วงยก | 126 mm...175 mm |
| การต่อก้านลูกสูบ | 56 mm |
| ออกแบบ | ทรงกลม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | Protective bellows kit พร้อมช่องระบายอากาศ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความต้านทานของสื่อ | ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 103 g |
| ประเภทของรัด | เลื่อนได้ ด้วยหมุดเกลียว |
| พอร์ทลม | G1/4 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ชิ้นส่วนตัดแปลงวัสดุ | เสริมแรง PA |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุสุบลม | NBR |
| สกรูตัววัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |