

ชุดเบลโล่ DADB-S1-25-S201-250

หมายเลขชิ้นส่วน: 553429

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 29 mm |
| ขนาด | 25 |
| ช่วงยก | 201 mm...250 mm |
| การต่อก้านลูกสูบ | 75 mm |
| ออกแบบ | ทรงกลม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | Protective bellows kit พร้อมซองระบายอากาศ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| ความต้านทานของสื่อ | ฝุ่น ซีป น้ำมัน ไขมัน ไขมันเบนซิน |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 72 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน |
| พอร์ทลม | M5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ชิ้นส่วนดัดแปลงวัสดุ | เสริมแรง PA |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุสลับ | NBR |
| สกรูตัววัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |