

ชุดเบลโล่ DADB-S1-32-S251-300

หมายเลขชิ้นส่วน: 553449

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก ๘ | 38 mm |
| ขนาด | 32 |
| ช่วงยก | 251 mm...300 mm |
| การต่อก้านลูกสูบ | 97 mm |
| ออกแบบ | ทรงกลม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | Protective bellows kit พร้อมซองระบายอากาศ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| ความต้านทานของสื่อ | ฝุ่น ชิป น้ำมัน ไขมัน น้ำมันเบนซิน |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 79 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน |
| พอร์ทลม | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ชิ้นส่วนตัดแปลงวัสดุ | เสริมแรง PA |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุสุบลม | NBR |
| สกรูตัววัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |