


วารสาร EAMB-18-9-8X16-10X12

หมายเลขชิ้นส่วน: 558035

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	10 mm
ขนาด	70
ความยาวรวม	16 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.838 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	12 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	29 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS