

ขอตอ EAMC-20-30-6-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 558901

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	6 mm
ขนาด	20
ความยาวระบุ	30 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	9000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	1.06 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	2.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS