

## common supply manifold VABM-B10-25-G12-7-P53

หมายเลขชิ้นส่วน: 8026224

FESTO



### แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขวาง                                   | 27.5 mm                                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 7   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 668 g                                     |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมขายึด                                |
| ขอลดลง 1                               | G1/2                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                      |