

ชุดตอบแบบขนาน EAMM-U-86-S48-60RB-177

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059014

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	86
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	175 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.25 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	9.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3300 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	S48
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	60RB
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS